

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260340 12/07
GTIN	4045197877802
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	7 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Ulkonema L <sub>1</sub>	36 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	A12L SDQCR/L07
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	17 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500