

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260341 10/07
GTIN	4045197877864
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
ISO-koodi pidin	A10K SDQCR/L07
Ulkonema L ₁	30 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	14 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L ₃	7 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kokonaispituus L	125 mm
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500