

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260704 16/09
GTIN	4045197878113
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	100 mm
Aluslevy	269005 12
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	13 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 09T3..
Pään pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Ruuvi aluslevylle	269013 2
ISO-koodi pidin	SSBCR/L 1616H09
Terän koko	9 mm
Varren koko	16 mm
Sarja	QuickTurn
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 12	269005 12
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500