

**LPGT 010210 ER-GM, CA6535, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221949 S
GTIN	4960664785124
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Malli:**

2-särmäinen kääntöterä.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,25 mm

ISO-koodi-kääntöterä: LPGT 010210 ER-GM

tyyppi: S

Nirkon säde: 1 mm

Säätösäde, kun  $a_{p \max}$ : 1,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	LPGT 010210 ER-GM
tyyppi	S
Nirkon säde	1 mm
Laji	CA6535

Lastuava aine	KM
Syöttö $f_z$ / hammas	0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu rajoituksin	240 m/min	M
Inconel	soveltuu	30 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		