



Digitaalinen manometri, Näyttöalue: 0-10bar



Tilastiedot

Tilausnumero	080031 0-10
GTIN	4047322540162
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Taustavalaistuksella varustetussa digitaalisessa painemittarissa on vankka muovikotelo, ja se on tarkoitettu paineen valvontaan ja myrkyttömien, syövyttämättömien kaasujen mittaukseen kuivissa, öljyttömissä kohteissa.

3-numeroinen ja 7-osainen taustavalaistu LCD-näyttö.

Toimituksen sisältö:

Sis. nappipariston CR2032.

Huomautus:

Yhteensopiva nappiparisto, nro 081560 CR2032.

Tekninen kuvaus

Manometrin näyttöalue	0 - 10 bar
Pituus	30 mm
Leveys	30 mm
Korkeus	36,8 mm
Kiinnityskierre	1/4" AG tuuma
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyppi	Hydraulinen manometri