

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421571 0-25
GTIN	4946368716688
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Virherajat standardin **DIN 863** vaatimuksia tiukemmat. Erittäin suuri LCD-näyttö (7,5 mm). "Function Lock" estää nolapisteen tahattoman säätämisen. **Yhdistelmäräikkä** (momentinrajoitus rummussa ja pikatoiminnossa) käyttöön yhdellä kädellä ja pitimessä.

Etu:

Mittausaika jopa 40 % lyhyempi 2 mm kierteen nousun ansiosta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357. Koosta 25–50 alkaen 1 asetusmitta.

Tekninen kuvaus

Karan Ø	6,35 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Kalibrointi	B1
Kierteen nousu	2 mm
Lukema	0,001 mm
virheraja	2 µm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Tuotenro, paristot/akut	081560 357
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
---	------------