

## Mitutoyo

**Vipumittakello, mittausvarren pituus 17,4 mm, Mittausalue suuntaansa /  
rungon Ø: 0,4/40mm**



### Tilaustiedot

Tilausnumero	436261 0,4/40
GTIN	4946368675688
Tuoteluokka	44A

### Kuvaus

#### Malli:

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.

#### Lukematarkkuus 1/100.

**Mitutoyo** – jalokivilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Ei ole arka magneettikentille.

#### Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

#### Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

#### Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 359680.

#### Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

#### Huomautus:

**Lisätiedot DIN 2270: Asteikkojako 0,01** – poikkeama 10 µm, kokonaispoikkeama 13 µm, hystereesi 3 µm.

## Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Mittausalue suuntaa kohden	0,4 mm
Kiinnitysvarren $\varnothing$ h6	8 mm
Mittausvoima	0,3 N
Mittauskuulan $\varnothing$	2 mm
Kotelon $\varnothing$	40 mm
Kallistusalue	2×110 astetta
Anturivarren pituus	17,4 mm
Standardi	DIN 2270
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

## Palvelut

KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023330 ANALOG
DAkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023340 ANALOG

## Tarvikkeet

Keskityspidin Tyyppi	436512
Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm	359680 120
Nelikulmapidin pienkärjille	436510