

HOLEX

**Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton mattapinta, mm/tuuma-asteikko,
Kokonaispituus: 500mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	461810 500
GTIN	4045197879059
Tuoteluokka	42G

Kuvas

Malli:

Ruostumatonta jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyöristetty. Yläreunassa tuuma-asteikko. Alareunassa mm-asteikko.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	F8
Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Poikkileikkauksen leveys	18 mm
Pituus	500 mm
Standardi	EG II
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm

026200 500