

BMI®**Rullamitta, nauhan pituus: 3m**

Tilaustiedot

Tilausnumero	462120 3
GTIN	4007368113393
Tuoteluokka	46M

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt ja kätevä nauhamitta ammattikäyttöön. Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia. **Nauhan lukitus ja automaattinen takaisinkelaus.** Liukulaakerit Teflonia sisältävää TRIBOCOMP®-eriksmateriaalia huolehtivat **pehmeästä luistosta** ja erittäin kevyestä liikkeestä. Innovatiivinen puskuri erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta. Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. **Ylimääräinen heijastusten poisto** mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

Tekninen kuvaus

Kotelon korkeus	57 mm
Nauhan leveys	13 mm
Kotelon leveys	26 mm
Kotelon pituus	58 mm
Standardi	EG II
Kalibrointi	G1

Tuotetyyppi

Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m

026240 5