

**Rullamitta, nauhan pituus: 5m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	462120 5
GTIN	4007368113409
Tuoteluokka	46M

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin kevyt ja kätevä nauhamitta ammattikäyttöön. Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia.

**Nauhan lukitus ja automaattinen takaisinkelaus.** Liukulaakerit Teflonia sisältävää TRIBOCOMP®-eriksmateriaalia huolehtivat **pehmeästä luistosta** ja erittäin kevyestä liikkeestä. Innovatiivinen puskuri erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta. Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. **Ylimääräinen heijastusten poisto** mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

**Tekninen kuvaus**

Kotelon pituus	75 mm
Nauhan leveys	16 mm
Kotelon leveys	26 mm
Kotelon korkeus	70 mm
Standardi	EG II
Kalibrointi	G1

Tuotetyyppi

Nauhamitta

**Palvelut**

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m

026240 5