

**KERN****Tasovaaka, tyyppi EOB, Enimmäispunnitusalue: 150kg**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	479600 150
GTIN	4045761192065
Tuoteluokka	47D

## Kuvaus

### Malli:

- Vankka pakettivaaka postitukseen.
- Yksinkertainen käyttö neljällä näppäimellä.
- Näyttöyksikön numerokorkeus 25 mm, voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle 2 m pitkän joustavan johdon ansiosta.
- Verkko- ja paristokäyttö, automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin kuluttua.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen ja seinäpitimen näyttöyksikköä varten.

### Erikoistarvike:

6 paristoa nro 081561 koko LR6, näyttöyksikön jalusta pyynnöstä.

## Tekninen kuvaus

Nettopaino	3,8 kg
Näyttöyksikön leveys	215 mm
Näyttöyksikön syvyys	110 mm
Lukema	50 g
Näyttöyksikön korkeus	50 mm

Toistettavuus	50 g
Enimmäispunnitusalue	0 - 150 kg
Valmistajamerkintä	EOB
Punnituslevyn mitta	315 × 305 mm
Kalibrointi	K2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä	6
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Näyttöyksikön merkkikorkeus	25 mm
Tuotetyyppi	tasovaaka

## Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 150 kg	027700 150
DAkkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 180	027710 180

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------