

KERN**Kappalelaskuvaaka, tyyppi CXB, Enimmäispunnitusalue: 30 kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	479540 30
GTIN	4045761085473
Tuoteluokka	47D

Kuvaus**Malli:**

- **Tarkka kappalelaskuvaaka, jossa automaattinen vertailuoptimointi (parantaa porrastetusti osapainon keskiarvoa).**
- **Tavoitekappalemäärä tai tavoitepaino ohjelmoitavissa, lisäksi äänimerkki.**
- **Summamuisti kokonaiskappaleen ja kokonaispainon samojen laskentaosien yhteenlaskua varten.**
- **Vertailukappalemäärä tai vertailupaino valittavissa.**
- **Verkko- ja akkukäyttö mahdollisia.**
- **Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino kysyttäessä).**
- **Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.**

Soveltuu muoviosien punnitukseen integroidun **ESD-suojauksen** ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V/50 Hz, akun, suojuksen.

Kalibrointi: K2

Lukema: 2 g

Toistettavuus: 2 g

Lineaarisuus: ± 4 g

Vakautumisaika: 2 s

Kappalepaino vähintään: 10 g

Punnituslevyn mitta: 300 × 225 mm

Tekninen kuvaus

Toistettavuus	2 g
Enimmäispunnitusalue	0 - 30 kg
Valmistajamerkintä	CXB
Punnituslevyn mitta	300 × 225 mm
Nettopaino	4 kg
Kappalepaino vähintään	10 g
Syvyys	330 mm
Korkeus	110 mm
Lukema	2 g
Lineaarisuus	±4 g
Leveys	300 mm
Vakautumisaika	2 s
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Kappalelaskuvaaka

Palvelut

Kalibrointi Vaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	018920 50
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Vaaka Enimmäispunnitusalue 50	019700 50
Kalibrointi Vaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50
DAkS-kalibrointi Vaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50