

Mitutoyo

Suuntaismittapalasarja Toleranssiluokka 0, Mittapalojen lukumäärä: 87



Tilaustiedot

Tilausnumero	480200 87
GTIN	4946368226033
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti valittua, vanhennettua erikoisterästä. Erytisen kulutuksenkestävää kontrolloidun kovuuden ansiosta (HV 800). **Huolellisesti läpikarkaistu ja käsinläpätty. Särmät kevyesti pyöristetyt. Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus:** Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämitasta on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimitta on siten tiedossa. **Toleranssiluokka 0** perusmittana työmittojen tarkastuksessa. Erittäin tarkkojen mittauslaitteiden säätämiseen.

Sisältö:

Porrastus 0,001: 9 kpl 1,001–1,009
Porrastus 0,01: 49 kpl 1,01–1,49 mm
Porrastus 0,5: 19 kpl 0,5 – 9,5 mm
Porrastus 10,0: 10 kpl 10–100 mm

Tekninen kuvaus

Mittapalojen lukumäärä	87
Standardi	DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka	0
Kovuus	65 - 67 HRC

Raaka-aine	vanhennettua erikoisterästä
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S17
Tuotetyyppi	mittapala

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTeräksinen mittapalasarja Sarjan sisältö 87	020860 87
KalibrointiTeräksinen/keraminen mittapalasarja Sarjan sisältö 87	020850 87