

Garant
ONEU 05T6 ANER, HB7520, Tyyppi: ST1400


Tilaustiedot

Tilausnumero	213432 ST1400
GTIN	4045197879974
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen, 2x8 särmää.

Suositus:
Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.
Huomautus:

 Ohjelaastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

 enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}: 3 \text{ mm}$

tyyppi: ST1400

 Syöttö f_z / hammas: 0,25 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	16
ISO-koodi-kääntöterä	ONEU 05T6 ANER

Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	3 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		