

**HOLEX****Elastinen hioma-/puhdistussieni (SiC), Pituus x leveys: 115X60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	557680 115X60
GTIN	4045197241801
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Joustava hioma-/puhdistussieni - elastinen sideaine, (pitkä kestoikä, hiomateho säilyy loppuun asti). Huokoinen rakenne estää tukkeutumisen. Sopii sekä kuiva- että märkähiontaan. Veden- ja öljynkestävä.

**Laadukas malli**, hioma-aineena **puhdas piikarbidi (SiC)** sekä erikoisvalmisteinen, joustava synteettinen komposiittiaine.

**Käyttö:**

**Yleiskäyttöinen**, sopii kaikkien materiaalien **puhdistukseen, kiillotukseen, silotukseen, mattaukseen ja hiontaan.**

**Huomautus:**

Vesi, öljyt, tahnat ja muut lisäaineet **parantavat hiomatehoa.**

**Tekninen kuvaus**

Pituus	115 mm
Leveys	60 mm
Hienousaste	karkea
Korkeus	30 mm
Hioma-aine	Piikarbidi
Tuotetyyppi	Hiontapalikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
kivi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		