

**Garant**
**Uraiskunpidin pitkä Ø DS 25 mm, uraleveydestä m: 3mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	290350 3
GTIN	4045197880925
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus**
**Huom:**

Esireiän vähimmäis- $\varnothing$  on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- $\varnothing$  38,22 mm.)

**Huomautus:**

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ $D_{min}$	8,36 mm
Hyötypituus $L_1$	40 mm
Ruuvi	290399 1
soveltuu uran leveydelle m	3 mm
Keskisiirto $L_3$	4,2 mm
Varren $\varnothing$	25 mm
Teränpidin- $\varnothing$ $D_1$	7,8 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus $L_s$	90 mm

Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	290399 1
-------------------------	----------