

**Garant****Uraiskunpidin pitkä Ø DS 25 mm, uraleveydestä m: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290350 4
GTIN	4045197880932
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Huom:**

Esireiän vähimmäis- $\varnothing$  on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- $\varnothing$  38,22 mm.)

**Huomautus:**

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi	290399 1
soveltuu uran leveydelle m	4 mm
soveltuu uran leveydelle m	5 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ D <sub>min</sub>	10,71 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ D <sub>min</sub>	10,91 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	56 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	5,35 mm
Varren $\varnothing$	25 mm
Teränpidin- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	10 mm

Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L <sub>s</sub>	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	290399 1
-------------------------	----------