

Garant**Uraiskunpidin pitkä Ø DS 32 mm, uraleveydestä m: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290353 4
GTIN	4045197881007
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis- \varnothing on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \varnothing 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskohlkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	56 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	10,71 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	10,91 mm
soveltuu uran leveydelle m	4 mm
soveltuu uran leveydelle m	5 mm
Ruuvi	290399 1
Keskisiirto L_3	5,35 mm
Varren \varnothing	32 mm
Teränpidin- $\varnothing D_1$	10 mm

Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	100 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	290399 1
-------------------------	----------