

**Garant****Uraiskunpidin pitkä Ø DS 32 mm, uraleveydestä m: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290353 12
GTIN	4045197881052
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Huom:**

Esireiän vähimmäis- $\emptyset$  on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- $\emptyset$  38,22 mm.)

**Huomautus:**

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus $L_1$	161 mm
Ruuvi	290399 3
soveltuu uran leveydelle m	12 mm
Alkureiän vähimmäis- $\emptyset D_{\min}$	32,56 mm
Keskisiirto $L_3$	16,5 mm
Varren $\emptyset$	32 mm
Teränpidin- $\emptyset D_1$	30 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus $L_s$	100 mm

Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	290399 3
-------------------------	----------