

Garant**Uraiskunpidin pitkä Ø DS 32 mm, uraleveydestä m: 14mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 290353 14 |
| GTIN | 4045197881069 |
| Tuoteluokka | 29K |

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis- \varnothing on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \varnothing 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------|
| Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min} | 38,22 mm |
| Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min} | 38,58 mm |
| Ruuvi | 290399 3 |
| Hyötypituus L ₁ | 180 mm |
| soveltuu uran leveydelle m | 14 mm |
| soveltuu uran leveydelle m | 16 mm |
| Keskisiirto L ₃ | 19,5 mm |
| Varren \varnothing | 32 mm |
| Teränpidin- \varnothing D ₁ | 35 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Varren pituus L _s | 100 mm |
| Varsi | Yhdistelmävarsi |
| Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |

Tarvikkeet

| | |
|-------------------------|----------|
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 3 | 290399 3 |
|-------------------------|----------|