

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin, vakio Ø DS 25 mm, uraleveydestä m: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290355 4
GTIN	4045197881106
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis-Ø on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis-Ø 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	40 mm
Ruuvi	290399 1
soveltuu uran leveydelle m	4 mm
soveltuu uran leveydelle m	5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	10,71 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	10,91 mm
Keskisiirto L ₃	5,35 mm
Varren Ø	25 mm

Teränpidin-Ø D ₁	10 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	290399 1
-------------------------	----------