

**Garant****Kiilauran pistotyökalun pidin, vakio Ø DS 25 mm, uraleveydestä m: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290355 8
GTIN	4045197881137
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Huom:**

Esireiän vähimmäis-Ø on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis-Ø 38,22 mm.)

**Huomautus:**

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskholkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	68 mm
soveltuu uran leveydelle m	8 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	21,7 mm
Ruuvi	290399 2
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Varren Ø	25 mm
Teränpidin-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Varren pituus L <sub>s</sub>	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	290399 2
-------------------------	----------