

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin, vakio Ø DS 25 mm, uraleveydestä m: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290355 12
GTIN	4045197881151
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis- \varnothing on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \varnothing 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskholkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	104 mm
soveltuu uran leveydelle m	12 mm
Ruuvi	290399 3
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	32,56 mm
Keskisiirto L_3	16,5 mm
Varren \varnothing	25 mm
Teränpidin- $\varnothing D_1$	30 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Varren pituus L _s	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	290399 3
-------------------------	----------