

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin, vakio Ø DS 32 mm, uraleveydestä m: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290358 14
GTIN	4045197881243
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis-Ø on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis-Ø 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	38,22 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	38,58 mm
soveltuu uran leveydelle m	14 mm
soveltuu uran leveydelle m	16 mm
Hyötypituus L_1	126 mm
Ruuvi	290399 3
Keskisiirto L_3	19,5 mm
Varren Ø	32 mm

Teränpidin-Ø D ₁	35 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	100 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	290399 3
-------------------------	----------