



## Rekyylitön muovivasara, kuparilyömäpää Hikkoripuinen varsi, Vasaranpään Ø: 40mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	754810 40
GTIN	7610733269631
Tuoteluokka	73B

### Kuvaus

**Malli:**

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnityskartio ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Kupariset lyömäpää.

Varsi amerikkalaista hikkoripuuta.

**Rekyylitön** rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

**Käyttö:**

Napakoihin tarkkoihin lyönteihin tai varovaiseen lyömiseen asennustöissä.

**Varaosa:**

Vaihtopää katso nro 754760.

Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 754840.

### Tekninen kuvaus

Varren pituus	335 mm
Kokonaispituus	380 mm
Vasaranpään Ø	40 mm
Pään pituus lyömäpäineen	121 mm
Varren materiaali	Hikkoripuuta
Paino	1,34 kg
Kotelon materiaali	teräs

Sarja	PB 306 Cu
Istukan materiaali	Kupari
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

---

## Tarvikkeet

Varapää, kuparilitteä Vasaranpään Ø 40 mm	754760 40
---	-----------