



Rekyylitön muovivasara, kuparilyömäpää Superglas-varsi, Vasaranpään Ø: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754820 40
GTIN	7610733269662
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnityskartio ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Kupariset lyömäpää.

Lähes särkymätön varsi SUPERGLAS-lasikuitua, kahva mustaa muovia.

Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Napakoihin tarkkoihin lyönteihin tai varovaiseen lyömiseen asennustöissä.

Varaosa:

Vaihtopää katso nro 754760.

Tekninen kuvaus

Varren materiaali	Lasikuitu
Varren pituus	335 mm
Pään pituus lyömäpäineen	121 mm
Kokonaispituus	380 mm
Vasaranpään Ø	40 mm
Kotelon materiaali	teräs
Paino	1,38 kg
Sarja	PB 308 Cu

Istukan materiaali	Kupari
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, kuparilitteä Vasaranpään Ø 40 mm	754760 40
---	-----------