



## Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva ESD, Terän leveys b: 4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	660050 4
GTIN	7610733256099
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

**SwissGrip-kahva**, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Hyvät vääntömomentit myös kostein ja öljyisin käsin. **Terä** PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta. Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.

Työkalukahva johtavaa muovia, **ESD-yhteensopiva**.

#### Etu:

- **Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.**
- **Ei cam-out-vaikutusta.**
- **Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.**
- **Kahvan sileä, purseeton pyöritys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Kierimisenesto.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

#### Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

### Tekninen kuvaus

Terän leveys b	4 mm
Terän pituus	100 mm
Terän nimitys	2
Vääntökuusikulma	ei

Kokonaispituus	195 mm
Terän paksuus a	0,6 mm
läpimenevä terä	ei
Teränkärki	musta
Sarja	SwissGrip ESD
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Raaka-aine	PB Swiss Tools -erikoisseos
Pinta	niklattu ja kromattu
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta