



Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva ESD, Terän leveys b: 5,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	660050 5,5
GTIN	7610733256105
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Hyvät vääntömomentit myös kostein ja öljyisin käsin. **Terä** PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta. Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.

Työkalukahva johtavaa muovia, **ESD-yhteensopiva**.

Etu:

- **Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.**
- **Ei cam-out-vaikutusta.**
- **Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.**
- **Kahvan sileä, purseeton pyöritys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Kierimisenesto.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	220 mm
Terän paksuus a	0,8 mm
Terän nimitys	3
Terän leveys b	5,5 mm

Vääntökuusikulma	ei
Terän pituus	120 mm
Teränkärki	musta
läpimenevä terä	ei
Sarja	SwissGrip ESD
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Raaka-aine	PB Swiss Tools -erikoisseos
Pinta	niklattu ja kromattu
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta