



Ruuvitaltavalikoima, 2K-Swissgrip-kahva ESD, Osien määrä: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	667605 10
GTIN	7610733269570
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Urakantaterät samansuuntaisella, kapenevalla terällä, minkä ansiosta ne sopivat täsmälleen normitettuihin ruuviuriin. Ristikantaterien kärjet jyrskitty mittatarkasti. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Kahva ossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa erilaisten terien kiinnitystä varten, mahdollistaa pitävän otteen öljyisinkin käsin.

ESD-kelpoisuus.

Sisältö:

Urakantaterät nro 659928: koot 4; 5,5; 6,5; 8

Terät Phillips-ruuveille nro 659921: koot 1 ja 2

Kalvinterä nro 667640: 1 kpl

Hienosäätöruuvitaltta (Schlitz), nro 664415: Koot 2,5 ja 3

Muovikahva: 1 kpl

Toimituksen sisältö:

Mukana kankainen rullatasku

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	8
Osien määrä	10
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Valmistajamerkintä	SwissGrip ESD -vaihtokahva
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Kalvinterä sisältyy	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

6 mm teräUrakanta Terän leveys 6,5 mm	659928 6,5
6 mm teräUrakanta Terän leveys 8 mm	659928 8
6 mm teräUrakanta Terän leveys 4 mm	659928 4
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveilleESD Terän leveys b 3 mm	664415 3
Kalvinterä	667640
6 mm teräPhillips-ruuveille Ristikantakoko 1	659921 1
6 mm teräUrakanta Terän leveys 5,5 mm	659928 5,5
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveilleESD Terän leveys b 2,5 mm	664415 2,5
6 mm teräPhillips-ruuveille Ristikantakoko 2	659921 2