



Hiomakangasrulla (A) sininen KK 24, 40 mm × 50 m, Rakeisuus: 150



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 557710 150 |
| GTIN | 4018875266977 |
| Tuoteluokka | 56V |

Kuvaus

Malli:

Tiheään kudottu puuvillakangas tasaisen, muovihartsiin sidotun **normaalikorundin (A)** kanssa. Erittäin hyvä rakeiden tarttuvuus, hyvä aineenpoistokyky ja pitkä kestoikä.

Pituus 50 m, pakkauksessa integroitu katkaisuterä.

Tyyppi **VSM KK 24: Sininen kangas, rulla** – normaaliin käyttöön.

Pakkauksessa integroitu katkaisuterä.

Käyttö:

Metallin käsihiontaan, sopii hyvin myös muille materiaaleille.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|---------------------|
| Rakeisuus | 150 |
| Hienousaste | keskikova |
| Sarja | KK24 |
| Hioma-aine | Normaalikorundi (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A |

| | |
|---------------------|--------------|
| Säästörullan leveys | 40 mm |
| Säästörullan pituus | 50 m |
| Tuotenimen määräite | 40 mm × 50 m |
| Tuotetyyppi | Hiomakangas |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| lakka | sopii rajoituksin | | |
| Uni | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |