



Umpinainen kuulosuojain Peltor™ WorkTunes™ Pro



Tilaustiedot

Tilausnumero	097788
GTIN	4054596123298
Tuoteluokka	04A

Kuvaus

Malli:

Umpikuulonsuojaimet, **joissa integroitu FM-radio**. Sisäänrakennettu antenni, **nopea digitaalinen asemanhaku ja 5 taajuuden tallennus** takaavat joustavuuden ja helpon käytön. Painamalla käyttöpainikkeita ja Audio-Feedback-painiketta (taajuus) voidaan taajuus asettaa riisumatta kuulosuojainta. Näin kuulo pysyy koko ajan suojattuna. 3,5 mm:n liitännän avulla laite voidaan yhdistää **MP3-soittimeen tai älypuheliimeen**. Jakkiliittimen kautta voidaan kuunnella audiotiedostoja, mutta vain rajoitetusti puhelinta. Automaattinen poiskytkentä 4 tunnin jälkeen energian säästämiseksi. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).

Yhdistää kuulosuojaimen ja kuulokkeet.

Käyttö:

Meluisat teollisuusympäristöt.

Standardi:

EN 352-1; EN 352-8

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 AA-paristoa (alkalimangaani) 081556 LR6.

Huomautus:

Hygieniasarjat nrolla 097767 koko HY220.

SNR-arvo (vaimennusarvo): 32 dB(A)

Käyttöaika: 40 h

Paino: 352 g

Tekninen kuvaus

SNR-arvo (vaimennusarvo)	32 dB(A)
Käyttöaika	40 h
Sarja	Peltor™ WorkTunes™ Pro
Tuotenro, paristot/akut	081556 LR6
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Paino	352 g
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	EN 352-1
Standardi	EN 352-8
Tuotetyyppi	Umpinainen kuulosuojain

Tarvikkeet

Hygieniasarja Tyyppi HY220	097767 HY220
Säilytyslaatikko	096920
Meluosoitin NI100	097305
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081556 LR6