



## Bits-teräsarja 108-osainen



### Tilaustiedot

Tilausnumero	675599
GTIN	4045197882363
Tuoteluokka	62F

### Kuvaus

#### Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 / E 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu; 1 pikaliitântävarsi.

#### Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl PH0; 3 kpl PH1; 3 kpl PH2; 1 kpl PH3

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl PZ0; 3 kpl PZ1; 3 kpl PZ2; 1 kpl PZ3

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 3; 4; 5,5; 6,5; 8

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 1 kpl koot TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40

2 kpl koot TX20; TX25; TX30

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: 1 kpl koot TX10; TX15; TX27; TX30; TX40

2 kpl koot TX20; TX25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Torx Plus® -koloruuveille: 1 kpl koot 10IP; 15IP; 30IP; 40IP

2 kpl koot 20IP; 25IP

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 1 kpl koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille tapilla: 1 kpl koot 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille, kuulapää: 1 kpl koot 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, monihampaisille koloruuveille: 1 kpl/koko koot 4; 5; 6; 8

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, TORQ-SET®-ruuveille: 1 kpl koot 6; 8; 10

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, TRI-WING®-ruuveille: 1 kpl/koko koot 1; 2; 3; 4

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kiinnittimille: 1 kpl/koko koot 4; 6; 8; 10

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, neliökoloruuveille: 1 kpl/koko koot 1; 2; 3; 4  
 Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl koot PH1; PH2  
 Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl koot PZ1; PZ2  
 Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: 1 kpl koot TX20; TX25  
 Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 1 kpl koot TX30; TX40  
 Kärjet, pituus 75 mm, E 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl koot PH1; PH2  
 Kärjet, pituus 75 mm, E 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl koot PZ1; PZ2  
 Kärjet, pituus 75 mm, E 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 1 kpl koot TX20; TX25  
 Sovitin hylsyavaimelle: 1 kpl 1/4 tuuman kuusiokanta – 1/4 tuuman neliökanta  
 Kärkisovitin: 1 kpl 1/4 tuuman neliökolo – 1/4 tuuman bit-istukka  
 Liitäntävarsi: 1 kpl

## Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	TriWing
Irrotusprofiili	Kiinnitysosa
Irrotusprofiili	nelikulmainen ruuvitaltta
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Kuusioruuvinväännin, reiällinen
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet
Irrotusprofiili	Torq-Set-ruuvaimet
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Urakantamutterit
Osien määrä	108
Tuotetyyppi	Kärkityökalu