



Momenttiavainvalikoima, 8 osaa asteikko, vaihtoteräkiinnitys, ESD, Suurin kiristysmomentti: 50cNm



Tilaustiedot

Tilausnumero	659919 50
GTIN	7610733269488
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta. Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvinväännin laukeaa hyvin kuultavasti ja tuntuvasti. Ruuvinväännin on käyttövalmis heti uudelleen. Laukaisumomentti on kiristysmomenttia suurempi (ylikuormitusuojaus). Halutun vääntömomentin säätö kahvan päässä olevalla säätöpyörällä. Pysäytysasento estää tahattoman säädön. Helposti luettava, likaantumiselta suojattu mikrometriasteikko.

Työkalukahva johtavaa muovia, **ESD-yhteensopiva**.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Sisältö:

Momenttiruuvitaltta: 1 kpl

3 terää urakanta/Phillips (nro 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1

2 kuusiokoloterää (nro 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 terää Torx®-ruuveille (nro 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9

Tekninen kuvaus

Vääntömomenttialue	0,1 - 0,5 Nm
--------------------	--------------

Suurin kiristysmomentti	50 cNm
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	1 cNm
Vääntömomenttialue	10 - 50 cNm
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Kalibrointi	O1
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±6 %
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Liitänämuoto	Vaihdeettava terä
Lukema valittavissa	cNm
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Tiedot tallennettavissa	ei
Palaute	irrottava
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytin
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Näyttö	analoginen
Standardi	DIN EN ISO 6789
Kokonaispituus L	106 mm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Valmistajamerkintä	MecaTorque ESD
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta

Palvelut

KalibrointiMomenttiruuvinväännin Suurin
kirstysmomentti 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tarvikkeet

Terät Philips-uraruuveille Tyyppi 3	669605 3
Terä Pozidriv-ruuveille Tyyppi 1	669608 1
Terä kuusiokoloruuveille Tyyppi 1	669606 1
Sähköinen momenttiruuvinvääntimen tarkistuslaiteTST Suurin kirstysmomentti 2 Nm	654300 2
Terä kuusiokoloruuveille Tyyppi 2	669606 2
Terät Philips-uraruuveille Tyyppi 1	669605 1
Terä Torx®-ruuveille Tyyppi 2	669607 2
Terät Philips-uraruuveille Tyyppi 2	669605 2
Terä Torx®-ruuveille Tyyppi 1	669607 1