



Hiomakangasrulla (A) ruskea KK 114 F, 100 mm × 50 m, Rakeisuus: 240



Tilaustiedot

Tilausnumero	557840 240
GTIN	4018875205785
Tuoteluokka	56V

Kuvaus

Malli:

Tiheään kudottu puuvillakangas tasaisen, muovihartsiin sidotun **normaalikorundin (A)** kanssa. Erittäin hyvä rakeiden tarttuvuus, hyvä aineenpoistokyky ja pitkä kestoikä. **Pituus 50 m**, pakkauksessa **integroitu katkaisuterä**.

Tyyppi **VSM KK 114 F**: Kangas **ruskea, erittäin vaativaan käyttöön**. Laatu on **erityisen joustavaa, öljyn- ja petrolinkestävää** ja sitä on helppo repiä pitkittäissuunnassa ja kuitujen suunnassa ilman rispaantumista.

Pakkaus ei sisällä integroitua katkaisuterää.

Käyttö:

Metallin käsihiontaan, sopii hyvin myös muille materiaaleille.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	hieno
Rakeisuus	240
Sarja	KK114F
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Säästörollan leveys	100 mm
Säästörollan pituus	50 m
Tuotenimen määräite	100 mm × 50 m
Tuotetyyppi	Hiomakangas

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		