



## Pehmytvasara, 3K-varsi, nailoniset lyömäpäät ja teräksinen keskiosa, Vasaranpään Ø: 40mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	754170 40
GTIN	8024886013871
Tuoteluokka	76D

### Kuvaus

**Malli:**

Rikkoontumaton 3K-varsi (alumiiniydin, polyamidi- ja kautsuk-komponentit), kiinnitaottu suojakaulus ja lisäksi suojaholkki.

Kestävä keskiosa metallia.

**Etu:**

Rikkoontumaton, ergonominen, pitävä ote, **värinätön ja niveliä suojaava.**

**Varaosa:**

Nailoninen varapää saatavilla nrolla 754180.

### Tekninen kuvaus

Pään pituus lyömäpäineen	105 mm
Vasaranpään Ø	40 mm
Paino	0,738 kg
Varren pituus	320 mm
Varren materiaali	Alumiiniseosydin
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen, 100 Shore
Kahva	3-komponenttikahva
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

---

## Tarvikkeet

Varalyömäpää nailonia, kappale Vasaranpään Ø 40 mm

754180 40