



PC-ruuvinväänninsarja, Multicraft-voimakahva, Osien määrä: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	667551 11
GTIN	7610733269730
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Terä PB Swiss Tools -erikoisosteesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Urakantaterät samansuuntaisella, kapenevalla terällä, minkä ansiosta ne sopivat täsmälleen normitettuihin ruuviuriin. Ristikantaterien kärjet jyrskitty mittatarkasti. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. **"multicraft"-kahva**, iskunkestävää muovia, erilaisten terien kiinnitystä varten, mahdollistaa erityisen pitävän otteen öljyisissäkin käsissä.

Sarja on koottu erityisesti PC-asennustöitä varten.

Sisältö:

Urakantaterät nro 659928: Koot 4 ja 5,5

Terä Phillips-ruuveille Nro 659921: koot 1 ja 2

Terät Torx®-ruuveille nro 659922: Koot TX10 ja TX15

Hienosäätöruuvitaltta (Schlitz), nro 664415: Koot 2 ja 3

Hienosäätöruuvitaltta Phillips-ruuveille Nro 668891: koko 0

Hieno holkkiavain (kuusiokantaruuveille): 5 mm

Muovikahva: 1 kpl

Toimituksen sisältö:

Mukana kankainen rullatasku

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille

Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä	11
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX10	659922 TX10
6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX15	659922 TX15
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveilleESD Terän leveys b 3 mm	664415 3
6 mm teräUrakanta Terän leveys 5,5 mm	659928 5,5
6 mm teräUrakanta Terän leveys 4 mm	659928 4
6 mm teräPhillips-ruuveille Ristikantakoko 2	659921 2
6 mm teräPhillips-ruuveille Ristikantakoko 1	659921 1
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveilleESD Terän leveys b 2 mm	664415 2
Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille Ristikantakoko 0	668891 0