



## Elastinen hioma-/puhdistussieni (SiC), Pituus x leveys: 120X65mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	557680 120X65
GTIN	4045197241795
Tuoteluokka	52E

### Kuvaus

#### Malli:

Joustava hioma-/puhdistussieni - elastinen sideaine, (pitkä kestoikä, hiomateho säilyy loppuun asti). Huokoinen rakenne estää tukkeutumisen. Sopii sekä kuiva- että märkähiontaan. Veden- ja öljynkestävä.

**Laadukas malli**, hioma-aineena **puhdas piikarbidi (SiC)** sekä erikoisvalmisteinen, joustava synteettinen komposiittiaine.

#### Käyttö:

**Yleiskäyttöinen**, sopii kaikkien materiaalien **puhdistukseen, kiillotukseen, silotukseen, mattaukseen ja hiontaan.**

#### Huomautus:

Vesi, öljyt, tahnat ja muut lisäaineet **parantavat hiomatehoa.**

### Tekninen kuvaus

Hienousaste	hieno
Pituus	120 mm
Korkeus	30 mm
Leveys	65 mm
Hioma-aine	Piikarbidi

Tuotetyyppi

Hiontapalikka

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
kivi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		