

## Mitutoyo

### Lineaarimitta, efektiivinen mittauspituus L0: 200mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	499240 200
GTIN	4946368854151
Tuoteluokka	44D

#### Kuvaus

##### Malli:

- **Absolut-mittausjärjestelmä.**
- **Päälle kytkemisen jälkeen laitteisto näyttää todellisen sijainnin, joten aikaa vievää viitepisteiden mittausta ei tarvita.**
- **Helppo asentaa.**

##### Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

##### Käyttö:

Asetustietojen tarkkaan keruuseen ja asetusten tekemiseen esim. jyrskoneissa, sorveissa, kohdistuspöydissä tai mittauslaitteissa. Soveltuu myös työkalutyöstökoneiden varustamiseen digitaalinäyttöisiksi.

##### Huomautus:

**Käytettävissä vain yhdessä näyttölaitteen nro 499356 kanssa.**

#### Tekninen kuvaus

Leveys	22 mm
Kokonaispituus L <sub>3</sub>	378 mm
Kaapelin pituus	3,4 m
Reikien keskiöväli L <sub>2</sub>	358 mm

efektiivinen mittauspituus $L_0$	200 mm
mittauspään enimmäisliikealue $L_1$	220 mm
Mittaustarkkuus (20°)	7 $\mu\text{m}$
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Lineaarimitta

## Tarvikkeet

Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 2	499356 2
Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 3	499356 3