

**Mitutoyo****Rakennetyöntömitta IP66 vaaka, Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	499401 150
GTIN	2050001051165
Tuoteluokka	44A

**Kuvaus****Malli:**

**Absolut-elektroniikka** ja näytön suuret, selkeät numerot. Yksi nollakohdan asetus esim. paristonvaihdon (n. 1,5 vuoden välein) yhteydessä riittää, ja sen jälkeen absoluuttinen nollassa pysyy samana. Erittäin tarkat mittaukset suurillakin siirtonopeuksilla. ZERO- /ABS-toiminto – nollassa, suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto.

Rakennetyöntömitat, joissa on elektromagneettinen, induktiivinen mittaussysteemi.

**Vaakasuuntainen asennus.****Toiminto:**

IP66: Suojaus vomakkaalta vesisuihkulta tai tilapäiseltä tulvalta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Käyttö:**

Soveltuu mittaus- ja kohdistustehtäviin työstökoneissa ja muissa vastaavissa laitteistoissa.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 497085.

**Tekninen kuvaus**

Mittakiskon pituus L <sub>1</sub>	235 mm
Lukema	0,01 mm
Paino	410 g
Kokonaispituus L <sub>2</sub>	259 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Mittausalue	0 - 150 mm

virheraja	0,03 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 66
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Rakennetyöntömitat

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/499401-150>