

## Mitutoyo

### Lineaarimitta, efektiivinen mittauspituus L<sub>0</sub>: 1000mm



#### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 499240 1000   |
| GTIN         | 4946368854274 |
| Tuoteluokka  | 44D           |

#### Kuvaus

##### Malli:

- **Absolut-mittausjärjestelmä.**
- **Päälle kytkemisen jälkeen laitteisto näyttää todellisen sijainnin, joten aikaa vievää viitepisteiden mittausta ei tarvita.**
- **Helppo asentaa.**

##### Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

##### Käyttö:

Asetustietojen tarkkaan keruuseen ja asetusten tekemiseen esim. jyrsinkoneissa, sorveissa, kohdistuspöydissä tai mittauslaitteissa. Soveltuu myös työkalutyöstökoneiden varustamiseen digitaalinäyttöisiksi.

##### Huomautus:

**Käytettävissä vain yhdessä näyttölaitteen nro 499356 kanssa.**

#### Tekninen kuvaus

|  |         |
|--|---------|
| Mittaustarkkuus (20°)                        | 7 µm    |
| Reikien keskiöväli L <sub>2</sub>            | 1178 mm |
| efektiivinen mittauspituus L <sub>0</sub>    | 1000 mm |
| mittauspään enimmäisliikealue L <sub>1</sub> | 1040 mm |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Leveys                        | 22 mm              |
| Kaapelin pituus               | 4,9 m              |
| Kokonaispituus L <sub>3</sub> | 1198 mm            |
| IP-suojaluokka                | IP 67              |
| Energiansyöttö                | Verkkokäyttöinen   |
| Mittausarvon varmistus        | yksi nollausasetus |
| mittaustekniikka              | digitaalinen       |
| Tuotetyppi                    | Lineaarimitta      |

## Tarvikkeet

|  |          |
|--|----------|
| Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 3 | 499356 3 |
| Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 2 | 499356 2 |