



Hiomakangas, rullasarja (A) ruskea KK 114 F, 40 mm x 50 m, Erialaisten rullien lkm: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	557870 10
GTIN	2050001024602
Tuoteluokka	56V

Kuvaus

Malli:

Tiheään kudottu puuvillakangas tasaisen, muovihartsiin sidotun **normaalikorundin (A)** kanssa. Erittäin hyvä rakeiden tarttuvuus, hyvä aineenpoistokyky ja pitkä kestoikä. **Pituus 50 m**, pakkauksessa **integroitu katkaisuterä**.

Tyyppi **VSM KK 114 F**: Kangas **ruskea, erittäin vaativaan käyttöön**. Laatu on **erityisen joustavaa, öljyn- ja petrolinkestävää** ja sitä on helppo repiä pitkittäissuunnassa ja kuitujen suunnassa ilman rispaantumista.

Pituus 50 m, pakkauksessa **integroitu katkaisuterä. 10 osaa** = täydennetty sarja, kaikki karkeudet 40–400.

Käyttö:

Metallin käsihiontaan, sopii hyvin myös muille materiaaleille.

Tekninen kuvaus

Erialaisten rullien lkm	10
Sarja	KK114F
Hioma-aine	Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Säästörullan leveys	40 mm
Säästörullan pituus	50 m

Tuotenimen määrite	40 mm × 50 m
Tuotetyyppi	Hiomakangas

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 100	557700 100
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 120	557700 120
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 150	557700 150
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 180	557700 180
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 240	557700 240
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 320	557700 320

Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 40	557700 40
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 400	557700 400
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 60	557700 60
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 80	557700 80