



Nauhahiomakone GX, Tyyppi: 790132



Tilaustiedot

Tilausnumero	077610 790132
GTIN	4014586872063
Tuoteluokka	03H

Kuvaus

Malli:

Modulaarisesti laajennettavat, tehokkaat nauhahiomakoneet pienille sarjoille.

- **Irrotettava lastusäiliö.**
- **Liitännäismahdollisuus ulkoiseen imuriin.**

Kaksi esisäädettävää kierroslukua, sopii erityisesti jaloteräksen (1500 min^{-1}) tai metallin työstöön (3000 min^{-1}).

Huomautus:

Hiomanauhat, katso nro 558310 ja nro 558453-56.

Tekninen kuvaus

enimmäiskierrosluku 1. vaihde	1500 min^{-1}
nauhan pituus	2000 mm
Valmistajamerkintä	GX 75 2H
Nauhan leveys	75 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	3000 min^{-1}

Paino	75 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Nauhahiomakoneet

Tarvikkeet

Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 60	558310 60
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 80	558454 80
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 120	558454 120
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 40	558310 40
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 36	558456 36
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 60	558453 60
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 120	558310 120
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 36	558454 36
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 80	558453 80
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 60	558454 60
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 120	558453 120
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 36	558453 36
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 80	558310 80