


**Garant****Liuskakaralaikka (CER), Rae 80, Pään Ø × leveys: 50X20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554160 50X20
GTIN	4045197882813
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.  
Hiomalamelleissa **keramiikkarae (CER)**.

**Käyttö:**

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	50 mm
Rakeisuus	80
Enimmäiskierrosluku	15300 min <sup>-1</sup>
Varren Ø	6 mm
Suositteltu kierrosluku	9000 min <sup>-1</sup>
Pään leveys	20 mm
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määräite	Rae 80
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		