

RENISHAW**Rubiinikuula-anturi pituus 10/11 mm, Pallon Ø D: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	494220 6
GTIN	2050000973437
Tuoteluokka	49F

Kuvaus**Malli:**

Rubiinikuulakärki, M2-kiinnityskierre

Huomautus:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Varren Ø S	2,5 mm
Varren materiaali	teräs
Pallon Ø D	6 mm
tehollinen työskentelypituus	10 mm
Paino	0,9 g
Pituus L	10 mm
Kiinnityskierre	M2
Kärjen materiaali	Rubiini
Tuotetyyppi	Anturi

Tarvikkeet

Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 20 mm	494214 20
--	-----------

Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 40 mm	494214 40
Sovitin Tyyppi M3/M2	494218 M3/M2
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 10 mm	494214 10
5-tie-anturinpidike M2 Tyyppi M2/5	494219 M2/5
Anturin puhdistussarja	494240
Mittauskärkien jatkokappaleet Pituus 30 mm	494214 30