

**HOLEX****Endoskooppianturi, käännettävä ja joustava, Ø 6 mm, Anturin pituus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	492942 1000
GTIN	4045197565433
Tuoteluokka	42L

**Kuvaus****Malli:**

Vankka, vesitiivis anturipää (IP67) jaloterästä, mukana himmennettävät, valkoiset LED-valot. Kuvasuunta 0°.

Erittäin hyvä kuvan laatu, 16,7 milj. väriä.

**Valaisutila:** Käyttöpainike kuvan kirkastamisen päälle ja pois kytkemiseksi. Käytettäväksi suurissa onkaloissa ja/tai pimeissä ympäristöissä.

**Sivu-LED-tila:** Käytettäessä irti ruuvattavaa anturipeiliä sivulla olevien LEDien aktivointi poistaa häiritsevät heijastukset kuvasta.

**Kuvan kääntö:** 90° kuvan kääntö myötäpäivään käyttöpainikkeella.

**Käännettävä anturipää:** Kahvallinen anturi, jossa säätövipu kamerapään kallistamiseen kahteen suuntaan (enint. 2x 155°). Ontelo voidaan tarkastaa myös takakautta anturin sisäänvientisuuntaan käyttämällä toimitukseen sisältyvää anturipeiliä. Valittu kääntökulma voidaan lukita, mikä mahdollistaa väsyttämättömän työskentelyn. Anturikärki, metallipunottu suojaletku.

Kuvakulman laajuus 87,1°.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Käyttö:**

Sopii vaikeapääsyisten tilojen tarkastamiseen, esim. **autoteollisuudessa:** moottori, vaihteisto, säiliö, kori, kojelauta, valvoja. **Lentoliikenne:** moottorit, turbiinit, johtojärjestelmät.

**Rakentaminen:** rakennusmateriaalin, vesivaurioiden, tuholaisvahinkojen arviointi.

**Putkirakennus:** hitsaussaumamat, vierasesineet, vuodot. **Hydrauliikkajärjestelmät:** sylinterit, vuodot. **Lämmitys-, saniteetti-, ilmastointijärjestelmät:** uunit, kamiinat, boilerit, ilmastointilaitteet, likavesijärjestelmät. **Tuholaistorjunta:** mehiläispesät, ampiaispesät, linnunpesät, hyönteiset. **Poliisi, tulli:** ajoneuvotarkastukset, tavaratarkastukset.

**Sopii:**

Kaikki endoskooppimallit nro 492923; 492924; 492925; 492928.

**Toimituksen sisältö:**

Irti ruuvattava anturipeili 70°.

**Erikoistarvike:**

Adapteri nro 492896 anturin käyttöön kuva-/videoendoskoopin kanssa nro 492890 koko 2000.

**Huomautus:**

Lisää anturityyppejä (30 m:iin saakka), joissa eri anturipään-Ø ja kuvasuunta tilattavissa erikseen.

**Anturi putkistojen tarkastukseen:**

- **Pään Ø: 28 mm**
- **Anturin pituus: 22 m**
- **Näkökenttä: 150°**
- **8 tehokasta LEDiä.**

---

**Tekninen kuvaus**

Anturin pituus	1000 mm
IP-suojausluokka	IP 67
Kameran resoluutio	640×480 px
Anturin Ø	6 mm
Tuotenimen määrite	Ø 6 mm
Tuotetyyppi	Sondi