



Habilis-tarkkuusviila Kokonaispituus 215 mm, SH 00 / DH 1, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	527060 3
GTIN	613548056226
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, joilla on hyvä muoto- ja hakkaustarkkuus, viilausteho ja kestoikä. Neulaviilaa muistuttavat muodot, mutta **luja, taottu** 4- tai 6-kulm. **ruoto** ja **vahvistettu poikkipinta**.

Kahvaa ei tarvita.

Käyttö:

Soveltuvat erityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen kapeutensa ja suippokärkisyytensä ansiosta. **Habilis-tarkkuusviilat** mahdollistavat **korkeamman työskentelypaineen** kuin neulaviilat.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	puolipyöreä
Viilapinnat	2
Leveys x paksuus	12,2x3,4 mm
Kokonaispituus	215 mm
Sveitsiläinen hakkaus	00
Vastaa saksalaista hakkausta	1
Tuotenimen määrite	SH 00 / DH 1
sis. viilan kahvan	ei
Viilankahva tarvitaan	ei
Tuotetyyppi	Tarkkuusviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
Uni	sopii rajoituksin		