

## Mittaustappisarjat puulaatikossa Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 3-4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	483820 3-4
GTIN	2050001048585
Tuoteluokka	48A

### Kuvaus

#### Malli:

Laadukasta, karkaistua ( $60 \pm 2$  HRC) ja hehkutettua terästä. Mittaustappisarjat ovat siististi näkyvillä puukotelossa, kukin tappi omassa merkityssä reiässään ( $\emptyset$ :sta 3,0 mm alkaen myös itse mittaustapit on merkitty). Mittaustapin pituus 40 mm  $\emptyset$ :aan 0,99 mm asti, sitä suuremmat 70 mm.

**Toleranssiluokka 1:** Tappin  $\emptyset \pm 0,001$  mm. 1 puukotelo.

#### Käyttö:

Työskenneltäessä jigiporakoneella tai valmistettaessa työkaluja ja laitteita. Esimerkiksi poraustoleranssien mittaukseen, porausten paikantarkastukseen, kahden porauksen etäisyystoleranssien tarkistukseen, hammaspyörä- ja kierremittauksiin sekä kulma- ja profiilitarkistuksiin jne.

### Tekninen kuvaus

Nousu	0,01 mm
Nimellismitta-alue	3,01 - 4 mm
Mittaustappien lukumäärä	100
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	1

Kovuus	60 ± 2 HRC
Raaka-aine	tulkkiterästä
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S18
Tuotetyyppi	mittaustappi

### Palvelut

DAkkS-kalibrointiMittaustappisarja Sarjan sisältö 100	020890 100
KalibrointiMittaustappisarja Sarjan sisältö 100	020880 100