



## Habilis-tarkkuusviila Kokonaispituus 215 mm, SH 1 / DH 3, Tyyppi: 1

### Tilaustiedot

Tilausnumero	527070 1
GTIN	613548056219
Tuoteluokka	53B

### Kuvaus

#### Malli:

**Sveitsiläiset tarkkuusviilat**, joilla on hyvä muoto- ja hakkaustarkkuus, viilausteho ja kestoikä. Neulaviilaa muistuttavat muodot, mutta **luja, taottu** 4- tai 6-kulm. **ruoto** ja **vahvistettu poikkipinta**.

**Kahvaa ei tarvita.**

#### Käyttö:

Soveltuvat erityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen kapeutensa ja suippokärkisyytensä ansiosta. **Habilis-tarkkuusviilat** mahdollistavat **korkeamman työskentelypaineen** kuin neulaviilat.

### Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	latta-tylppä
Leveys x paksuus	10,0x2,6 mm
Kokonaispituus	215 mm
Sveitsiläinen hakkaus	1
Vastaa saksalaista hakkausta	3
Tuotenimen määrite	SH 1 / DH 3
Tuotetyyppi	Tarkkuusviila

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alu Mg	soveltuu
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	sopii rajoituksin