

Mittaustappisarjat puulaatikossa Toleranssiluokka 2, Tyyppi: 1-2



Tilaustiedot

Tilausnumero	483830 1-2
GTIN	2050001048653
Tuoteluokka	48A

Kuvaus

Malli:

Laadukasta, karkaistua (60 ± 2 HRC) ja hehkutettua terästä. Mittaustappisarjat ovat siististi näkyvillä puukotelossa, kukin tappi omassa merkityssä reiässään (\emptyset :sta 3,0 mm alkaen myös itse mittaustapit on merkitty). Mittaustapin pituus 40 mm \emptyset :aan 0,99 mm asti, sitä suuremmat 70 mm.

Toleranssiluokka 2: Tappin $\emptyset \pm 0,002$ mm. 1 puukotelo.

Käyttö:

Työskenneltäessä jigiporakoneella tai valmistettaessa työkaluja ja laitteita. Esimerkiksi poraustoleranssien mittaukseen, porausten paikantarkastukseen, kahden porauksen etäisyystoleranssien tarkistukseen, hammaspyörä- ja kierremittauksiin sekä kulma- ja profiilitarkistuksiin jne.

Tekninen kuvaus

Nimellismitta-alue	1 - 2 mm
Mittaustappien lukumäärä	101
Nousu	0,01 mm
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	2

Kovuus	60 ± 2 HRC
Raaka-aine	tulkkiterästä
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S18
Tuotetyyppi	mittaustappi

Palvelut

KalibrointiMittaustappisarja Sarjan sisältö 101	020880 101
DAkkS-kalibrointiMittaustappisarja Sarjan sisältö 101	020890 101