



Habilis-tarkkuusviila Kokonaispituus 215 mm, SH 1 / DH 3, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	527070 3
GTIN	613548056233
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, joilla on hyvä muoto- ja hakkaustarkkuus, viilausteho ja kestoikä. Neulaviilaa muistuttavat muodot, mutta **luja, taottu** 4- tai 6-kulm. **ruoto** ja **vahvistettu poikkipinta**.

Kahvaa ei tarvita.

Käyttö:

Soveltuvat erityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen kapeutensa ja suippokärkisyytensä ansiosta. **Habilis-tarkkuusviilat** mahdollistavat **korkeamman työskentelypaineen** kuin neulaviilat.

Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	12,2x3,4 mm
Muodon kuvaus	puolipyöreä
Kokonaispituus	215 mm
Sveitsiläinen hakkaus	1
Vastaa saksalaista hakkausta	3
Tuotenimen määrite	SH 1 / DH 3
Tuotetyyppi	Tarkkuusviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alu Mg	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	sopii rajoituksin